

BIOBASE

FICHA DE PRODUCTO

Cabina de flujo laminar
BBS-V700



Distribuidor oficial
zelian
Equipamientos de laboratorio

Campanas para compuestos

BBS-V500/BBS-V600/BBS-V700

BYKG-VII/ BYKG-VIII/ BYKG-IX/ BYKG-X/ BYKG-XII



BBS-V500 & BYKG-VII




BBS-V600 & BYKG-VIII



BBS-V700 & BYKG-IX
BYKG-X & BYKG-XII


Las campanas para compuestos pueden ser de dos tipos:

1- Presión positiva, para protección de muestras



BBS-V500	BBS-V600	BBS-V700
Pantalla LED	Pantalla LCD	Pantalla LED
Filtro HEPA		
Ventana frontal de vidrio	Ventana frontal de acrílico	

2- Presión negativa, para protección del operador y el medio ambiente



BYKG-VII	BYKG-VIII	BYKG-IX	BYKG-X	BYKG-XII
Pantalla LED	Pantalla LCD	Pantalla LED		
Filtro de carbón activo Filtro HEPA	Filtro de carbón activo		Filtro HEPA	
Ventana frontal de vidrio		Ventana frontal de acrílico		

Especificaciones técnicas

Modelo	BBSV500	BYKGVII	BBSV600	BYKGVIII	BBSV700	BYKGIX	BYKGX	BYKGXII
Tamaño externo (Ancho x profundidad x altura) mm	550 x 460 x 700		600 x 580 x 1060		700 x 620 x 1150		1000 x 620 x 1150	1200 x 620 x 1150
Tamaño interno (Ancho x profundidad x altura) mm	480 x 340 x 370		580 x 520 x 610		640 x 550 x 700		940 x 550 x 700	1140mx 550 x 700
Monitor	Pantalla LED		Pantalla LCD		Pantalla LED			
Velocidad del flujo de aire	0.3 ~ 0.5 m/s	≥0,5 m/s	0.3 ~ 0.5 m/s	0.3 ~ 0.8 m/s	0.3 ~ 0.5 m/s	0.3 ~ 0.8 m/s		
Material	Cuerpo principal Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano							

	Mesa de trabajo	Acero inoxidable 304				Placa de acero fisicoquímica sólida			
Prefiltro		Fibra de poliéster, lavable (para BBS-V500, BBS-V600 y BBS-V700)							
Filtro		Filtro HEPA	Filtro de carbón activo Filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo, filtro HEPA	
Ruido		≤60dB							
Ventana frontal		Manual, vidrio templado de 5 mm, anti UV		Manual, material acrílico					
Apertura máxima		300 mm		590 mm		660 mm			
Lámpara LED		4 W x 1				4 W x 2		12 W x 1	
Lámpara UV		8 W x 1				15 W x 1			
		Emisión de 253,7 nanómetros							
Consumo		100 W		150 W		300 W	200 W	400 W	
Fuente de alimentación		AC220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz							
Accesorio estándar		Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo	Filtro HEPA	Filtro de carbón activo		
		Lámpara LED	Filtro HEPA	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED x 2, lámpara UV x 2	Filtro HEPA (para el modelo BYKG-X, BYKG-XII)		
		Lámpara UV x 2	Lámpara LED	Lámpara UV x 2	Lámpara UV x 2		Lámpara LED x 1, (lámpara LED x 2 para BYKG-IX)		
			Lámpara UV x 2	Enchufe impermeable.	Enchufe impermeable		4 metros de conducto de escape de PVC		
							Diámetro: 250 mm.		
Accesorio opcional		/		Base		Base, lámpara UV x 2			
Peso bruto		57 kg		90 kg		100 kg		145 kg	190 kg
Tamaño del paquete (Ancho x profundidad x altura) mmmm		700 x 610 x 925		760 x 740 x 1280		840 x 760 x 1400		1140 x 740 x 1340	1340 x 740 x 1360

BIOBASE

Web: www.zelian.com.ar

Mail: info@zelian.com.ar

Dirección: Av. Reservistas Argentinos

232, C1408 AIF, Buenos Aires

Tel: 011 4644-0115

V092025

Distribuidor oficial
 **zelian**
Equipamientos de laboratorio